

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-618, Käsineen koko: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094260 8
GTIN	10076490489462
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

HyFlex® 11-618. Kevyt käsine, jossa yhdistyvät erinomaisesti viiltosuojaus, öljynpitävyys ja parempi kestävyys. Erittäin ohut ja silti kestävä käsine, **neuletiheys 18.** Soveltuu erityisesti kevyisiin asennustöihin, jossa suuri tarkkuus on tärkeää, sähkömoottoreiden, ilmastointilaitteiden, kaapelinippujen loppuasennukseen.

Kuvaus mainosteksti:

Hienoneulekäsine kevyeen asennustyöhön, joka vaatii suurta tarkkuutta.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	8
Pinnoitemateriaali	PU
silikoniton	ei

Öljypito	Hyvä
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Märkäpito	Kohtalainen
Istuvuus	Erittäin hyvä
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Ei sisällä DMF:ää	ei
Hengittävyys	Erittäin hyvä
Sarja	HyFlex®
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
EN 388	3121X
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	195 mm
Väri	musta / sininen
Paino	7,4 g
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	PU
Viiltosuojaluokka	X
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet