



Käsinepari 6230, Käsineen koko: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	094236 7
GTIN	4059904093775
Tuoteluokka	09H

Kuvaus

Malli:

6230 asti. Antistaattinen käsine **ESD**-käyttökohteisiin. Soveltuu myös **kosketusnäyttöjen** käyttöön.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

Tekninen kuvaus

Pinnoitemateriaali	PU
Käsineen koko	7
Ei sisällä DMF:ää	ei

EN 388 viiltolujuus	1
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
silikoniton	ei
Märkäpito	Kohtalainen
Istuvuus	Hyvä
EN 388 jatkorepäisylujuus	3
Hengittävyys	Hyvä
EN 388 hankauksenkestävyys	4
EN 388 lävistyslujuus	1
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Öljypito	Kohtalainen
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Neulosteknologia	13G
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Käyttö	uudelleenkäytettävä
EN 388	3141X
Rungon materiaali	Nailon/hiili
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	valkoinen / harmaa
Paino	14 g
Tuotetyyppi	ESD-käsineet