

**Garant****Kahvavaunu T1, Tyyppi: T14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918500 T14
GTIN	4045197612014
Tuoteluokka	91T

**Kuvaus****Malli:**

Hitsattu teräsrakenne, taso **puulevyä**, jossa antrasiitinväriinen, naarmuuntumaton pinta. Kahvassa Haptoprene®-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), joissa on umpikumipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

**Standardi:****EN 1757-3****Erikoistarvike:**

Reikäseinä nro 918580, koko SP1. Ei sisälly toimitukseen.

**Pintakäsittely:**

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Paino	27 kg
Kuormatason korkeus ylhäällä	853 mm

Kuormatason leveys	609 mm
Kantavuus	200 kg
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kuormatason korkeus alhaalla	195 mm
Pyörän Ø	125 mm
Korkeus	1019 mm
Standardi	EN 1757-3
tyyppi	T14
Pyörän materiaali	Kulutuspinna polyuretaania
Leveys	813 mm
Kuormatason syvyys	459 mm
Syvyys	459 mm
Tuotetyyppi	Kahvavaunu

## Tarvikkeet

Reikälevyseinä, ruuvattava Tyyppi SP1	918580 SP1
Pihtilevy keräilyvaunuun	918581