


HOLEX**Pyöröreikämeisti ilman painekuulalaakeria, Meistin Ø (reiän Ø): 40,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	834000 40,5
GTIN	2050000996559
Tuoteluokka	86C

Kuvaus**Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

Ilman painelaakeria (kuulalaakeri).

Käyttö:

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erityisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

Käyttö:

a) ruuvimeisselillä.

b) manuaalisella hydraulikalla nro 834655 koko 1.

c) hydraulisella käsipumpulla nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa Ø 50 alkaen.**

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Huomautus:

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräspesualtaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

Tekninen kuvaus

Paksuudelle (pelti St 37)	2,5 mm
Meistin Ø (reiän Ø)	40,5 mm
Metrisille kierteille – DIN EN 60423	M40X1,5
Puristusruuvien avainkoko	24 mm
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään	1,75 mm
Esiporattavan reiän Ø	17 mm
Puristusruuvi	M16×1,5×70
Tuotetyyppi	Lävistin

Tarvikkeet

Varapaine-kuulalaakeriruuvi pyöreille reikämeisteille Kierteen Ø / Pituus 16/70 mm	834060 16/70
Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 16/70 mm	834040 16/70