

Garant**Kuljetusvaunu T3, Tyyppi: T32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918520 T32
GTIN	4045197611888
Tuoteluokka	91T

Kuvaus**Malli:**

1 kuormataso.

Hitsattu teräs rakenne, taso **puulevyä**, jossa antrasiitinvärinen, naarmuuntumaton pinta.

Kahvassa Haptoprene®-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, rullalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Erikoistarvike:

Reikäseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Pyörän Ø	125 mm
Leveys	970 mm

Korkeus	915 mm
Pyörän materiaali	Kulutuspinna polyuretaania
Paino	20 kg
tyyppi	T32
Kantavuus	250 kg
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason leveys	850 mm
Kuormatason korkeus	195 mm
Syvyys	509 mm
Kuormatason syvyys	500 mm
Tuotetyyppi	Kuljetusvaunu

Tarvikkeet

Pihtilevy keräilyvaunuun	918581
Reikälevyseinä, ruuvattava Tyyppi SP2	918580 SP2