


**HOLEX****Pyöröreikämeisti ilman painekuulalaakeria, Meistin Ø (reiän Ø): 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	834000 22
GTIN	2050000996450
Tuoteluokka	86C

**Kuvaus****Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

**Ilman** painelaakeria (kuulalaakeri).

**Käyttö:**

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erityisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

**Käyttö:**

a) ruuvimeisselillä.

b) manuaalisella hydraulikalla nro 834655 koko 1.

c) hydraulisella käsipumpulla nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa Ø 50 alkaen.**

**Raaka-aine:**

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

**Huomautus:**

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräspesualtaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

## Tekninen kuvaus

Paksuudelle (pelti St 37)	1,75 mm
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään	1,25 mm
Puristusruuvi	M10×1×45
Puristusruuvin avainkoko	17 mm
Meistin Ø (reiän Ø)	22 mm
Esiporattavan reiän Ø	11 mm
Tuotetyyppi	Lävistin

---

## Tarvikkeet

Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 10/45 mm	834040 10/45
---	--------------