

Garant**Keräilyvaunu T9, Tyyppi: T94****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 918550 T94 |
| GTIN | 4045197612137 |
| Tuoteluokka | 91T |

Kuvaus**Malli:**

2 kuormapintaa.

Keskitaso tilataan tarvikkeena. Taso **puulevyä**, jossa antrasiitinvärinen naarmuuntumaton pinta.

Hitsattu teräsrakenne.

Kahvassa Haptoprene®-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), joissa on umpikumipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Erikoistarvike:

Välipohja nro 918575; Reikälevyseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|--------|
| Enimmäiskantokyky | 500 kg |
|-------------------|--------|

| | |
|--|----------------------------|
| Korkeus | 925 mm |
| tyyppi | T94 |
| Kuormatason leveys | 1000 mm |
| Leveys | 1190 mm |
| Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 |
| Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 |
| Pyörän materiaali | Kulutuspinna polyuretaania |
| Standardi | EN 1757-3 |
| Kuormatason korkeus ylhäällä | 925 mm |
| Kuormatason kantokyky ylhäällä | 200 kg |
| Pyörän Ø | 200 mm |
| Kuormatason syvyys | 600 mm |
| Syvyys | 609 mm |
| Kuormatason korkeus alhaalla | 270 mm |
| Paino | 49 kg |
| Tuotetyyppi | Keräilyvaunu |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| Välipohja keräilyvaunuun T9 ruuvikiinnityksellä Kuormatason syvyys 600 mm | 918575 600 |
| Reikälevyseinä, ruuvattava Tyyppi SP4 | 918580 SP4 |
| Pihtilevy keräilyvaunuun | 918581 |