


**HOLEX****Pyöröreikämeisti ilman painekuulalaakeria, Meistin Ø (reiän Ø): 45mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 834000 45     |
| GTIN         | 2050000996566 |
| Tuoteluokka  | 86C           |

**Kuvaus****Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

**Ilman** painelaakeria (kuulalaakeri).

**Käyttö:**

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erityisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

**Käyttö:**

a) ruuvimeisselillä.

b) manuaalisella hydraulikalla nro 834655 koko 1.

c) hydraulisella käsipumpulla nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa Ø 50 alkaen.**

**Raaka-aine:**

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

**Huomautus:**

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräspesualtaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

## Tekninen kuvaus

|   |            |
|---|------------|
| Meistin Ø (reiän Ø)                                     | 45 mm      |
| Esiporattavan reiän Ø                                   | 17 mm      |
| Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään | 1,75 mm    |
| Paksuudelle (pelti St 37)                               | 2,5 mm     |
| Puristusruuvien avainkoko                               | 24 mm      |
| Puristusruuvi   | M16×1,5×70 |
| Tuotetyyppi   | Lävistin   |

---

## Tarvikkeet

|   |              |
|---|--------------|
| Varapaine-kuulalaakeriruuvi pyöreille reikämeisteille<br>Kierteen Ø / Pituus 16/70 mm | 834060 16/70 |
| Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 16/70<br>mm                    | 834040 16/70 |