

Garant**Kuljetusvaunu T3, Tyyppi: T34****Tilastiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 918520 T34 |
| GTIN | 4045197611895 |
| Tuoteluokka | 91T |

Kuvaus**Malli:**

1 kuormataso.

Hitsattu teräsrakenne, taso **puulevyä**, jossa antrasiitinvärinen, naarmuuntumaton pinta.

Kahvassa Haptoprene®-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, rullalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Erikoistarvike:

Reikäseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|---------|
| Kantavuus | 500 kg |
| Kuormatason leveys | 1000 mm |

| | |
|--|----------------------------|
| Kuormatason korkeus | 270 mm |
| Paino | 34,4 kg |
| Pyörän Ø | 200 mm |
| Korkeus | 990 mm |
| Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 |
| Pyörän materiaali | Kulutuspinna polyuretaania |
| Leveys | 1120 mm |
| Standardi | EN 1757-3 |
| Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 |
| tyyppi | T34 |
| Syvyys | 609 mm |
| Kuormatason syvyys | 600 mm |
| Tuotetyyppi | Kuljetusvaunu |

Tarvikkeet

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Pihtilevy keräilyvaunuun | 918581 |
| Reikälevyseinä, ruuvattava Tyyppi SP4 | 918580 SP4 |