


HOLEX**Pyöröreikämeisti ilman painekuulalaakeria, Meistin Ø (reiän Ø): 22,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	834000 22,5
GTIN	2050000996467
Tuoteluokka	86C

Kuvaus**Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

Ilman painelaakeria (kuulalaakeri).

Käyttö:

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erityisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

Käyttö:

a) ruuvimeisselillä.

b) manuaalisella hydraulikalla nro 834655 koko 1.

c) hydraulisella käsipumpulla nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa Ø 50 alkaen.**

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Huomautus:

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräspesualtaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

Tekninen kuvaus

Puristusruuvi	M10×1×45
Puristusruuvin avainkoko	17 mm
Ruostumattomille teräslevyille lujouden mukaan enintään	1,25 mm
Meistin Ø (reiän Ø)	22,5 mm
Esiporattavan reiän Ø	11 mm
Panssariputkikierteille – DIN 40430	Pg16
Paksuudelle (pelti St 37)	1,75 mm
Tuotetyyppi	Lävistin

Tarvikkeet

Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 10/45 mm	834040 10/45
---	--------------