

Garant**Keräilyvaunu T9, Tyyppi: T96****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918550 T96
GTIN	4045197612144
Tuoteluokka	91T

Kuvaus**Malli:**

2 kuormapintaa.

Keskitaso tilataan tarvikkeena. Taso **puulevyä**, jossa antrasiitinvärinen naarmuuntumaton pinta.

Hitsattu teräsrakenne.

Kahvassa Haptoprene®-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), joissa on umpikumipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Erikoistarvike:

Välipohja nro 918575; Reikälevyseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Standardi	EN 1757-3
-----------	-----------

Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kuormatason syvyys	700 mm
Kuormatason leveys	1000 mm
Pyörän Ø	200 mm
Enimmäiskantokyky	500 kg
Syvyys	709 mm
Korkeus	925 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä	925 mm
Paino	54 kg
Kuormatason korkeus alhaalla	270 mm
tyyppi	T96
Pyörän materiaali	Kulutuspinna polyuretaania
Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Leveys	1190 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu

Tarvikkeet

Pihtilevy keräilyvaunuun	918581
Reikälevyseinä, ruuvattava Tyyppi SP5	918580 SP5
Välipohja keräilyvaunuun T9 ruuvikiinnityksellä Kuormatason syvyys 700 mm	918575 700