

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-801, Käsineen koko: 8****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 094351 8 |
| GTIN | 10076490491823 |
| Tuoteluokka | 04P |

Kuvaus**Malli:**

HyFlex®-sarja. Nitrilivaahtopinnoitteinen monipuolinen käsine tarkkoihin ja yleisluontoiisiin töihin. Takaa käyttömukavuuden ja liikkuvuuden ja suojaa hyvin käsiä. Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ vähentää käsien väsymistä. Öko-Tex®-standardi 100.

Nailon-Spandex-materiaalia ja silikoniton pinnoite. Lateksiton.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|---------------|
| Käsineen koko | 8 |
| Istuvuus | Erittäin hyvä |
| Pinnoitemateriaali | Nitriili |
| Kuumuussuoja | Ei tiedossa |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Öljypito | Hyvä |
| Hengittävyys | Erittäin hyvä |
| Ei sisällä DMF:ää | ei |
| silikoniton | ei |
| Märkäpito | Kohtalainen |
| Sormituntuma | Erittäin hyvä |
| Sarja | HyFlex® |
| Suojausluokka | Luokka II |
| Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet |
| Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 |
| Sisältö | 12 |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia |
| Käsineiden ominaisuudet | lateksiton |
| Käsineiden ominaisuudet | Sopii allergikon iholle |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää |
| EN 388 | 3131A |
| Rungon materiaali | Spandex/nailon |
| Pinnoitus | Nitriilivaaho |
| Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli |
| Käyttöalue | Allround |
| Pituus | 192 mm |
| Väri | musta / harmaa |
| Paino | 20,4 g |
| Neulosteknologia | 15G |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| Materiaali | Nitriilivaaho |
| Viiltosuojaluokka | A |
| Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |

