


**HOLEX****Pyöröreikämeisti ilman painekuulalaakeria, Meistin Ø (reiän Ø): 47mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	834000 47
GTIN	2050000996573
Tuoteluokka	86C

**Kuvaus****Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

**Ilman** painelaakeria (kuulalaakeri).

**Käyttö:**

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erytisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

**Käyttö:**

a) ruuvimeisselillä.

b) manuaalisella hydraulikalla nro 834655 koko 1.

c) hydraulisella käsipumpulla nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa Ø 50 alkaen.**

**Raaka-aine:**

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

**Huomautus:**

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräspesualtaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

## Tekninen kuvaus

Panssariputkikierteille – DIN 40430	Pg36
Meistin Ø (reiän Ø)	47 mm
Puristusruuvien avainkoko	30 mm
Paksuudelle (pelti St 37)	3 mm
Esiporattavan reiän Ø	21 mm
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään	2 mm
Puristusruuvi	M20×1,5×70
Tuotetyyppi	Lävistin

---

## Tarvikkeet

Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 20/70 mm	834040 20/70
Varapaine-kuulalaakeriruuvi pyöreille reikämeisteille Kierteen Ø / Pituus 20/70 mm	834060 20/70