

Garant**Asennusvaunu, Tyyppi: TB3/0****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918583 TB3/0
GTIN	4045197684158
Tuoteluokka	91T

Kuvaus**Malli:**

Tukeva, hitsattu teräsputkirunko. Poimintalaatikoiden kannatinkiskojen modulaariseen kiinnittämiseen. Kaksipuolinen käyttö mahdollista, sivua kohden voidaan ripustaa 8 kannatinkiskoa (laatikoiden hyötykorkeudet on otettava huomioon). Kannatinkiskot voidaan ripustaa 50 mm:n välein, ja niiden kantokyky on 30 kg. Ergonominen 2K-Haptoprene®-työntökahva. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa on jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

Toimituksen sisältö:

tyhjä.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Leveys	1225 mm
Hyötysyvyys	700 mm

Hyötyleveys	1000 mm
Paino	27,2 kg
Enimmäiskantokyky	250 kg
Korkeus	1200 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Ripustusvälit	50 mm
Hyötykorkeus	900 mm
Syvyys	710 mm
tyyppi	TB3/0
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pyörän Ø	125 mm
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Tuotetyyppi	Materiaalivaunut