


HOLEX**Pyöröreikämeisti ilman painekuulalaakeria, Meistin Ø (reiän Ø): 25,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	834000 25,5
GTIN	2050000996474
Tuoteluokka	86C

Kuvaus**Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

Ilman painelaakeria (kuulalaakeri).

Käyttö:

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erityisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

Käyttö:

a) ruuvimeisselillä.

b) manuaalisella hydraulikalla nro 834655 koko 1.

c) hydraulisella käsipumpulla nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa Ø 50 alkaen.**

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Huomautus:

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräspesualtaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

Tekninen kuvaus

Meistin Ø (reiän Ø)	25,5 mm
Esiporattavan reiän Ø	11 mm
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään	1,25 mm
Metrisille kierteille – DIN EN 60423	M25×1,5
Puristusruuvien avainkoko	17 mm
Paksuudelle (pelti St 37)	1,75 mm
Puristusruuvi	M10×1×45
Tuotetyyppi	Lävistin

Tarvikkeet

Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 10/45 mm	834040 10/45
---	--------------