

Garant**Keräilyvaunu T9, Tyyppi: T98****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918550 T98
GTIN	4045197612151
Tuoteluokka	91T

Kuvaus**Malli:**

2 kuormapintaa.

Keskitaso tilataan tarvikkeena. Taso **puulevyä**, jossa antrasiitinvärinen naarmuuntumaton pinta.

Hitsattu teräsrakenne.

Kahvassa Haptoprene®-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), joissa on umpikumipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Erikoistarvike:

Välipohja nro 918575; Reikälevyseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Pyörän materiaali	Kulutuspinna polyuretaania
-------------------	----------------------------

Standardi	EN 1757-3
Pyörän Ø	200 mm
tyyppi	T98
Korkeus	925 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Enimmäiskantokyky	500 kg
Kuormatason korkeus ylhäällä	925 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Syvyys	809 mm
Kuormatason leveys	1200 mm
Kuormatason korkeus alhaalla	270 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Leveys	1390 mm
Kuormatason syvyys	800 mm
Paino	64 kg
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu

Tarvikkeet

Pihtilevy keräilyvaunuun	918581
Välipohja keräilyvaunuun T9 ruuvikiinnityksellä Kuormatason syvyys 800 mm	918575 800
Reikälevyseinä, ruuvattava Tyyppi SP6	918580 SP6