


HOLEX**Pyöröreikämeisti ilman painekuulalaakeria, Meistin Ø (reiän Ø): 50,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	834000 50,5
GTIN	2050000996580
Tuoteluokka	86C

Kuvaus**Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

Ilman painelaakeria (kuulalaakeri).

Käyttö:

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erityisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

Käyttö:

a) ruuvimeisselillä.

b) manuaalisella hydraulikalla nro 834655 koko 1.

c) hydraulisella käsipumpulla nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa Ø 50 alkaen.**

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Huomautus:

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräspesualtaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

Tekninen kuvaus

Paksuudelle (pelti St 37)	3 mm
Metrisille kierteille – DIN EN 60423	M50×1,5
Puristusruuvi	M 20×1,5×70
Puristusruuvin avainkoko	30 mm
Esiporattavan reiän Ø	21 mm
Meistin Ø (reiän Ø)	50,5 mm
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään	2 mm
Tuotetyyppi	Lävistin

Tarvikkeet

Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 20/70 mm	834040 20/70
Varapaine-kuulalaakeriruuvi pyöreille reikämeisteille Kierteen Ø / Pituus 20/70 mm	834060 20/70