


HOLEX**Pyöröreikämeisti painekuulalaakerilla, Meistin Ø (reiän Ø): 63,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	834100 63,5
GTIN	2050001002501
Tuoteluokka	86C

Kuvaus**Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

Mukana painelaakeri (kuulalaakeri) = helppo käyttää ruuviavaimella. Meistin ja ruuvin välisen kitkan vähenemisen ansiosta tarvitaan vähemmän voimaa.

Käyttö:

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erytisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

Käyttö:

- ruuvimeisselillä.**
- manuaalisella hydraulilla** nro 834655 koko 1.
- hydraulisella käsipumpulla** nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa ø 50 alkaen.**

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Huomautus:

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräspesualtaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

Tekninen kuvaus

Paksuudelle (pelti St 37)	3 mm
Metrisille kierteille – DIN EN 60423	M63×1,5
Puristusruuvi	M 20×1,5×80
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään	2 mm
Esiporattavan reiän Ø	21 mm
Puristusruuvin avainkoko	30 mm
Meistin Ø (reiän Ø)	63,5 mm
Tuotetyyppi	Lävistin

Tarvikkeet

Varapaine-kuulalaakeriruuvi pyöreille reikämeisteille Kierteen Ø / Pituus 20/80 mm	834060 20/80
Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 20/80 mm	834040 20/80
Pyöröreikämeisti ilman painekuulalaakeria Meistin Ø (reiän Ø) 63,5 mm	834000 63,5