

Garant**Asennusvaunu, Tyyppi: TB3/G96****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918583 TB3/G96
GTIN	4045197693914
Tuoteluokka	91T

Kuvaus**Malli:**

Tukeva, hitsattu teräspankikirunko. Poimintalaatikoiden kannatinkiskojen modulaariseen kiinnittämiseen. Kaksipuolinen käyttö mahdollista, sivua kohden voidaan ripustaa 8 kannatinkiskoa (laatikoiden hyötykorkeudet on otettava huomioon). Kannatinkiskot voidaan ripustaa 50 mm:n välein, ja niiden kantokyky on 30 kg. Ergonominen 2K-Haptoprene®-työntökahva. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa on jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

Toimituksen sisältö:

Mukana 12× kannatinkisko nro 918584 koko TB3, 48× GARANT avoin säilytyslokero nro 963301 koko AA1 ja 48× GARANT avoin säilytyslokero nro 963301 koko AB1.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

tyyppi	TB3/G96
--------	---------

Leveys	1225 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Avosäilytyslokeroiden määrä	96
Hyötykorkeus	900 mm
Enimmäiskantokyky	250 kg
Korkeus	1200 mm
Hyötyleveys	1000 mm
Ripustusvälit	50 mm
Syvyys	710 mm
Paino	27,2 kg
Hyötysyvyys	700 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pyörän Ø	125 mm
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Tuotetyyppi	Materiaalivaunut

Tarvikkeet

Työntökahva Väri BLUE	920135 BLUE
Avoimet säilytyslaatikot Tyyppi AB1	963301 AB1
Asennusvaunun kannatinkisko Sopii tyyppiin TB3	918584 TB3
Työntökahva Väri BLACK	920135 BLACK
Avoimet säilytyslaatikot Tyyppi AA1	963301 AA1
Asennusvaunu Tyyppi TB3/0	918583 TB3/0