

Garant**Kuljetusvaunu T3, Tyyppi: T38****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918520 T38
GTIN	4045197612113
Tuoteluokka	91T

Kuvaus**Malli:**

1 kuormataso.

Hitsattu teräs rakenne, taso **puulevyä**, jossa antrasiitinvärinen, naarmuuntumaton pinta.

Kahvassa Haptoprene®-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, rullalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Erikoistarvike:

Reikäseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Kuormatason korkeus	270 mm
Standardi	EN 1757-3

tyyppi	T38
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kantavuus	500 kg
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kuormatason leveys	1200 mm
Pyörän materiaali	Kulutuspinna polyuretaania
Leveys	1320 mm
Korkeus	990 mm
Paino	41 kg
Pyörän Ø	200 mm
Syvyys	809 mm
Kuormatason syvyys	800 mm
Tuotetyyppi	Kuljetusvaunu

Tarvikkeet

Pihtilevy keräilyvaunuun	918581
Reikälevyseinä, ruuvattava Tyyppi SP6	918580 SP6