

Garant**Kerrosvaunu TS9, 4 kuormapintaa, Tyyppi: TS94****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918560 TS94
GTIN	4045197684448
Tuoteluokka	91T

Kuvaus**Malli:**

Hitsattu teräsrakenne, hyllytasot **puulevyä**, jossa antrasiitinvärinen naarmuuntumaton pinta. Säädettävissä 130 mm:n välein. Sivulla olevassa kahvassa Haptoprene®-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa on jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Erikoistarvike:

Lisäpohja nro 918577. Reikälevyseinä nro 918580.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Kantavuus yhteensä	500 kg
--------------------	--------

Paino	70 kg
Pyörän Ø	200 mm
Kunkin tason kantavuus	75 kg
Kuormatason leveys	1000 mm
Leveys	1225 mm
Standardi	EN 1757-3
Työntökahva	kyllä
Korkeus	1835 mm
Pyörän materiaali	täyskumi
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
tyyppi	TS94
Korkeudensäätövälit	130 mm
Syvyys	610 mm
Kuormatason syvyys	600 mm
Korkeudensäätö portaittain	130 mm
Tuotetyyppi	Kerrosvaunut

Tarvikkeet

Reikälevyseinä, ruuvattava Tyyppi SP4	918580 SP4
Pihtilevy keräilyvaunuun	918581
Välipohja kerrosvaunuun TS9, ruuvikiinnitys Kuormatason syvyys 600 mm	918577 600