

Garant**Asennusvaunu, Tyyppi: TB3/90****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918583 TB3/90
GTIN	4045197684165
Tuoteluokka	91T

Kuvaus**Malli:**

Tukeva, hitsattu teräsputkirunko. Poimintalaatikoiden kannatinkiskojen modulaariseen kiinnittämiseen. Kaksipuolinen käyttö mahdollista, sivua kohden voidaan ripustaa 8 kannatinkiskoa (laatikoiden hyötykorkeudet on otettava huomioon). Kannatinkiskot voidaan ripustaa 50 mm:n välein, ja niiden kantokyky on 30 kg. Ergonominen 2K-Haptoprene®-työntökahva. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa on jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

Toimituksen sisältö:

Mukana 12× kannatinkisko nro 918584 koko TB3, 54× avoin säilytyslokero, punainen, nro 963321 koko SB5 ja 36× avoin säilytyslokero, sininen, nro 963321 koko SB4.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
--	---

Enimmäiskantokyky	250 kg
Hyötykorkeus	900 mm
Hyötysyvyys	700 mm
Leveys	1225 mm
Avosäilytyslokeroiden määrä	90
Korkeus	1200 mm
Paino	27,2 kg
Hyötyleveys	1000 mm
Syvyys	710 mm
Ripustusvälit	50 mm
tyyppi	TB3/90
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pyörän Ø	125 mm
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Tuotetyyppi	Materiaalivaunut

Tarvikkeet

Työntökahva Väri BLACK	920135 BLACK
Asennusvaunun kannatinkisko Sopii tyyppiin TB3	918584 TB3
Työntökahva Väri BLUE	920135 BLUE
Avoin säilytyslokeron, PEerillinen Tyyppi SB5	963321 SB5
Avoin säilytyslokeron, PEerillinen Tyyppi SB4	963321 SB4
Asennusvaunu Tyyppi TB3/0	918583 TB3/0