

Garant**Keräilyvaunu T5, Tyyppi: T54****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918530 T54
GTIN	4045197611840
Tuoteluokka	91T

Kuvaus**Malli:**

2 kuormatasoa.

Hitsattu teräs rakenne, taso **puulevyä**, jossa antrasiitinvärinen, naarmuuntumaton pinta.

Kahvassa Haptoprene®-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), joissa on umpikumipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Erikoistarvike:

Välipohja nro 918570; Reikälevyseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Kuormatason leveys	850 mm
--------------------	--------

Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kuormatason korkeus ylhäällä	850 mm
Kuormatason syvyys	500 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	80 kg
Pyörän Ø	125 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Korkeus	1020 mm
Pyörän materiaali	Kulutuspinna polyuretaania
Syvyys	509 mm
tyyppi	T54
Leveys	980 mm
Paino	34 kg
Enimmäiskantokyky	250 kg
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason korkeus alhaalla	195 mm
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu

Tarvikkeet

Pihtilevy keräilyvaunuun	918581
Reikälevyseinä, ruuvattava Tyyppi SP2	918580 SP2
Lisälaatikko keräilyvaunuun Tyyppi 75	918556 75
Välipohja keräilyvaunuun T5 ja T7 ruuvikiinnityksellä Kuormatason syvyys 500 mm	918570 500