

Garant**Kerrosvaunu TS9, 4 kuormapintaa, Tyyppi: TS96****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918560 TS96
GTIN	4045197684455
Tuoteluokka	91T

Kuvaus**Malli:**

Hitsattu teräsrakenne, hyllytasot **puulevyä**, jossa antrasiitinvärinen naarmuuntumaton pinta. Säädettävissä 130 mm:n välein. Sivulla olevassa kahvassa Haptoprene®-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa on jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Erikoistarvike:

Lisäpohja nro 918577. Reikälevyseinä nro 918580.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Leveys	1225 mm
--------	---------

Pyörän Ø	200 mm
Korkeus	1835 mm
Työntökahva	kyllä
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kuormatason leveys	1000 mm
Standardi	EN 1757-3
Kunkin tason kantavuus	85 kg
tyyppi	TS96
Kantavuus yhteensä	500 kg
Pyörän materiaali	täyskumi
Paino	76 kg
Korkeudensäätövälit	130 mm
Syvyys	710 mm
Kuormatason syvyys	700 mm
Korkeudensäätö portaittain	130 mm
Tuotetyyppi	Kerrosvaunut

Tarvikkeet

Pihtilevy keräilyvaunuun	918581
Välipohja kerrosvaunuun TS9, ruuvikiinnitys Kuormatason syvyys 700 mm	918577 700
Reikälevyseinä, ruuvattava Tyyppi SP5	918580 SP5