

Garant**Keräilyvaunu T5, Tyyppi: T56****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 918530 T56 |
| GTIN | 4045197611857 |
| Tuoteluokka | 91T |

Kuvaus**Malli:**

2 kuormatasoa.

Hitsattu teräs rakenne, taso **puulevyä**, jossa antrasiitinvärinen, naarmuuntumaton pinta.

Kahvassa Haptoprene®-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), joissa on umpikumipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Erikoistarvike:

Välipohja nro 918570; Reikälevyseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------|---------|
| Leveys | 1130 mm |
|--------|---------|

| | |
|--|----------------------------|
| Kuormatason leveys | 1000 mm |
| Syvyys | 609 mm |
| Pyörän materiaali | Kulutuspinna polyuretaania |
| Paino | 42 kg |
| Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 |
| Standardi | EN 1757-3 |
| tyyppi | T56 |
| Pyörän Ø | 125 mm |
| Kuormatason korkeus alhaalla | 195 mm |
| Korkeus | 1020 mm |
| Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 |
| Kuormatason korkeus ylhäällä | 850 mm |
| Kuormatason syvyys | 600 mm |
| Kuormatason kantokyky ylhäällä | 80 kg |
| Enimmäiskantokyky | 250 kg |
| Tuotetyyppi | Keräilyvaunu |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Reikälevyseinä, ruuvattava Tyyppi SP3 | 918580 SP3 |
| Pihtilevy keräilyvaunuun | 918581 |
| Välipohja keräilyvaunuun T5 ja T7 ruuvi kiinnityksellä Kuormatason syvyys 600 mm | 918570 600 |
| Lisälaatikko keräilyvaunuun Tyyppi 75 | 918556 75 |