


HOLEX**Pyöröreikämeisti ilman painekuulalaakeria, Meistin Ø (reiän Ø): 16,5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 834000 16,5 |
| GTIN | 2050000996412 |
| Tuoteluokka | 86C |

Kuvaus**Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

Ilman painelaakeria (kuulalaakeri).

Käyttö:

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erityisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

Käyttö:

a) ruuvimeisselillä.

b) manuaalisella hydraulikalla nro 834655 koko 1.

c) hydraulisella käsipumpulla nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa Ø 50 alkaen.**

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Huomautus:

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräspesualtaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------|
| Puristusruuvi | M10×1×45 |
| Meistin Ø (reiän Ø) | 16,5 mm |
| Paksuudelle (pelti St 37) | 1,75 mm |
| Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään | 1,25 mm |
| Puristusruuvien avainkoko | 17 mm |
| Metrisille kierteille – DIN EN 60423 | M16×1,5 |
| Esiporattavan reiän Ø | 11 mm |
| Tuotetyyppi | Lävistin |

Tarvikkeet

| | |
|---|--------------|
| Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 10/45 mm | 834040 10/45 |
|---|--------------|