


**HOLEX****Pyöröreikämeisti ilman painekuulalaakeria, Meistin Ø (reiän Ø): 63,5mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 834000 63,5   |
| GTIN         | 2050000996610 |
| Tuoteluokka  | 86C           |

**Kuvaus****Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

**Ilman** painelaakeria (kuulalaakeri).

**Käyttö:**

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erityisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

**Käyttö:**

a) ruuvimeisselillä.

b) manuaalisella hydraulikalla nro 834655 koko 1.

c) hydraulisella käsipumpulla nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa Ø 50 alkaen.**

**Raaka-aine:**

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

**Huomautus:**

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräspesualtaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

## Tekninen kuvaus

|   |             |
|---|-------------|
| Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään | 2 mm        |
| Meistin Ø (reiän Ø)                                     | 63,5 mm     |
| Esiporattavan reiän Ø                                   | 21 mm       |
| Paksuudelle (pelti St 37)                               | 3 mm        |
| Puristusruuvien avainkoko                               | 30 mm       |
| Puristusruuvi   | M 20×1,5×80 |
| Metrisille kierteille – DIN EN 60423                    | M63×1,5     |
| Tuotetyyppi   | Lävistin    |

## Tarvikkeet

|  |              |
|--|--------------|
| Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 20/80 mm                    | 834040 20/80 |
| Varapaine-kuulalaakeriruuvi pyöreille reikämeisteille Kierteen Ø / Pituus 20/80 mm | 834060 20/80 |