

**Garant****Kerrosvaunu TS9, 4 kuormapintaa, Tyyppi: TS98****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918560 TS98
GTIN	4045197684462
Tuoteluokka	91T

**Kuvaus****Malli:**

Hitsattu teräsrakenne, hyllytasot **puulevyä**, jossa antrasiitinvärinen naarmuuntumaton pinta. Säädettävissä 130 mm:n välein. Sivulla olevassa kahvassa Haptoprene®-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa on jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

**Standardi:**

**EN 1757-3**

**Erikoistarvike:**

Lisäpohja nro 918577. Reikälevyseinä nro 918580.

**Pintakäsittely:**

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Kantavuus yhteensä	500 kg
--------------------	--------

Pyörän Ø	200 mm
Paino	91 kg
Leveys	1390 mm
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason leveys	1200 mm
Kunkin tason kantavuus	95 kg
Korkeus	1835 mm
Työntökahva	kyllä
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Pyörän materiaali	täyskumi
tyyppi	TS98
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Korkeudensäätöväli	130 mm
Syvyys	810 mm
Kuormatason syvyys	800 mm
Korkeudensäätö portaittain	130 mm
Tuotetyyppi	Kerrosvaunut

## Tarvikkeet

Pihtilevy keräilyvaunuun	918581
Välipohja kerrosvaunuun TS9, ruuvikiinnitys Kuormatason syvyys 800 mm	918577 800
Reikälevyseinä, ruuvattava Tyyppi SP6	918580 SP6