

Garant**Keräilyvaunu T7, Tyyppi: T76****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918540 T76
GTIN	4045197611871
Tuoteluokka	91T

Kuvaus**Malli:**

3 kuormatasoa.

Keskitaso kiinnitettävissä 3 eri korkeudelle. Hitsattu teräsrakenne, taso **puulevyä**, jossa antrasiitinvärinen, naarmuuntumaton pinta.

Kahvassa Haptoprene®-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, rullalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Erikoistarvike:

Reikälevyseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Syvyys	609 mm
--------	--------

Kuormatason korkeus keskellä	522 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä	850 mm
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason kantokyky keskellä	80 kg
Pyörän Ø	125 mm
Leveys	1130 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kuormatason kantokyky ylhäällä	80 kg
Enimmäiskantokyky	250 kg
tyyppi	T76
Pyörän materiaali	Kulutuspinna polyuretaania
Korkeus	1020 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kuormatason syvyys	600 mm
Kuormatason leveys	1000 mm
Paino	58 kg
Kuormatason korkeus alhaalla	195 mm
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu

Tarvikkeet

Lisälaatikko keräilyvaunuun Tyyppi 75	918556 75
Pihtilevy keräilyvaunuun	918581
Reikälevyseinä, ruuvattava Tyyppi SP3	918580 SP3
Välipohja keräilyvaunuun T5 ja T7 ruuvikiinnityksellä Kuormatason syvyys 600 mm	918570 600