

**Kuljetusvaunu, Tyyppi: 2500****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919800 2500
GTIN	4017976025001
Tuoteluokka	96F

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu teräsputkesta ja teräsprofiilista hitsaamalla, tasot puulevyistä, joissa on pyökinvärinen pinta.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

**Standardi:**

**EN 1757-3**

**Pintakäsittely:**

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Pyörän materiaali	TPE
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Standardi	EN 1757-3
tyyppi	2500

Kantavuus	500 kg
Korkeus	948 mm
Paino	23 kg
Pyörän Ø	160 mm
Kuormatason leveys	850 mm
Kuormatason korkeus	228 mm
Leveys	975 mm
Syvyys	509 mm
Kuormatason syvyys	500 mm
Tuotetyyppi	Kuljetusvaunu