

**Garant****Keräilyvaunu T9, Tyyppi: T92****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918550 T92
GTIN	4045197612120
Tuoteluokka	91T

**Kuvaus****Malli:**

2 kuormapintaa.

Keskitaso tilataan tarvikkeena. Taso **puulevyä**, jossa antrasiitinvärinen naarmuuntumaton pinta.

Hitsattu teräsrakenne.

Kahvassa Haptoprene®-pinoite, iskunkestävää polypropyleeniä.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), joissa on umpikumipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

**Standardi:**

**EN 1757-3**

**Erikoistarvike:**

Välipohja nro 918575; Reikälevyseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

**Pintakäsittely:**

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	T92
--------	-----

Kuormatason korkeus alhaalla	195 mm
Pyörän Ø	125 mm
Pyörän materiaali	Kulutuspinna polyuretaania
Korkeus	850 mm
Kuormatason leveys	850 mm
Syvyys	509 mm
Enimmäiskantokyky	250 kg
Kuormatason syvyys	500 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Leveys	1040 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Kuormatason korkeus ylhäällä	850 mm
Standardi	EN 1757-3
Paino	33 kg
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu

## Tarvikkeet

Lisälaatikko keräilyvaunuun Tyyppi 75	918556 75
Reikälevyseinä, ruuvattava Tyyppi SP2	918580 SP2
Pihtilevy keräilyvaunuun	918581
Välipohja keräilyvaunuun T9 ruuvikiinnityksellä Kuormatason syvyys 500 mm	918575 500