

**Garant****Kahvavaunu T1, Tyyppi: T12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918500 T12
GTIN	4045197612007
Tuoteluokka	91T

**Kuvaus****Malli:**

Hitsattu teräsrakenne, taso **puulevyä**, jossa antrasiitinväriinen, naarmuuntumaton pinta. Kahvassa Haptoprene®-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), joissa on umpikumipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

**Standardi:****EN 1757-3****Pintakäsittely:**Hopeanharmaa, **jauhemaalattu**.**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	T12
Paino	15 kg
Kantavuus	250 kg

Korkeus	900 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kuormatason korkeus alhaalla	195 mm
Standardi	EN 1757-3
Leveys	860 mm
Kuormatason leveys	600 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pyörän Ø	125 mm
Pyörän materiaali	Kulutuspinna polyuretaania
Kuormatason syvyys	500 mm
Syvyys	509 mm
Tuotetyyppi	Kahvavaunu