


Garant
TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 20 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	201307 20
GTIN	4045197930286
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HE, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c: 38 mm

Ulkoneman pituus L₁ mukaan lukien kavennus: 54 mm

Kavennuksen Ø D₁: 19,7 mm

Kokonaispituus L: 104 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	2
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	54 mm
varren Ø D _s	20 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kokonaispituus L	104 mm

Varsi	DIN 6535 HE, h6
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Varren muoto	HB
Terän pituus L_c	38 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	19,7 mm
Terän $\varnothing D_c$	20 mm
Toleranssi, nimellis- \varnothing	e8
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin