

Garant**TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 6 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	201307 6
GTIN	4045197930118
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HE, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c : 13 mm

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus: 21 mm

Kavennuksen Ø D_1 : 5,8 mm

Kokonaispituus L: 57 mm

varren Ø D_s : 6 mm

Tekninen kuvaus

Kavennuksen Ø D_1	5,8 mm
varren Ø D_s	6 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	30 astetta
Kokonaispituus L	57 mm
Varren muoto	HB

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	21 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Terän $\varnothing D_c$	6 mm
HammaslukuZ	2
Terän pituus L_c	13 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HE, h6
Nurkkaviisteen leveys 45° :ssa	0,1 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin