

Garant
TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 16 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	201307 16
GTIN	4045197930262
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HE, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c : 32 mm

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus: 44 mm

Kavennuksen Ø D_1 : 15,7 mm

Kokonaispituus L: 92 mm

varren Ø D_s : 16 mm

Tekninen kuvaus

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Kavennuksen Ø D_1	15,7 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	44 mm
Terän pituus L_c	32 mm
Varren muoto	HB

varren $\varnothing D_s$	16 mm
Toleranssi, nimellis- \varnothing	e8
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Nousukulma	30 astetta
Varsi	DIN 6535 HE, h6
Terän $\varnothing D_c$	16 mm
HammaslukuZ	2
Kokonaispituus L	92 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin