

Garant**Yksiosaiset poraistukat Muoto AD, SK 40, Kiinnitysalue: 0,5-13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301425 0,5-13
GTIN	4045197931771
Tuoteluokka	31B

Kuvaus**Malli:**

Molemmat pyörimissuunnat.

Kuulakärkilevy/RFID-siru. Suurin pyörintävirhe $\leq 20 \mu\text{m}$.

Hiekkapuhallettu ja hiottu.

- **kapea rakenne.**
- **jäähdytysnesteen kohdistettu siirto työkaluihin, joissa on sisäjäähdytys.**
- **Optimaaliset pitomomentit työkalussa.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää **Torx®-kiristysavaimen** T-vääntimellä, **suuri kiristysvoima.**

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	0,5 - 13 mm
Ulkonema A-mitta	76 mm
Ulko-Ø D	43 mm
Torx®-varakiristysavain nro 625220	TX25
Tyyppi	kapea
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	AD
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 20 μm
suurin sallittu kiertymomentti $M_{d\max}$	≤ 14 Nm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka