

HOLEX**Yksiosaiset poraistukat Muoto A, SK 50, Kiinnitysalue: 2,5-16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301575 2,5-16
GTIN	4045197931825
Tuoteluokka	32K

Kuvaus**Malli:**

Molemmat pyörimissuunnat.
Mustattu. Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **Torx®-kiristysavaimen** T-vääntimellä, **suuri kiristysvoima**.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Torx®-varakiristysavain nro 625220	TX25
Ulko-Ø D	50 mm
Kiinnitysalue	2,5 - 16 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15 000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 50 µm

suurin sallittu kiristysmomentti $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka