

HOLEX**TMSERROR, Kiinnitysalue: 2,5-16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302575 2,5-16
GTIN	4045197931849
Tuoteluokka	32K

Kuvaus**Malli:**

Molemmat pyörimissuunnat. Käsien kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Porien, upottimien ja kalvimien kiinnittäminen jyrsinkoneisiin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen Torx®-ruuveille T-vääntimellä, optimaalinen kiristysvoima.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	85 mm
Ulko-Ø D	56 mm
Kiinnitysalue	2,5 - 16 mm
Varakiristysavain	SW6
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15 000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 50 µm
suurin sallittu kiristysmomentti M _{d max}	≤ 14 Nm

Tuotetyyppi

Lyhytporaistukka