

**TMSERROR, Kiinnitysalue: 2,5-16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302565 2,5-16
GTIN	4045197931832
Tuoteluokka	32K

**Kuvaus****Malli:**

Molemmat pyörimissuunnat. Käsien kiinnitettävä sisäkierre.

**Käyttö:**

Porien, upottimien ja kalvimien kiinnittäminen jyrsinkoneisiin.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiristysavaimen Torx®-ruuveille T-vääntimellä, optimaalinen kiristysvoima.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	85 mm
Ulko-Ø D	56 mm
Kiinnitysalue	2,5 - 16 mm
Varakiristysavain	SW6
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15 000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 50 µm
suurin sallittu kiristysmomentti M <sub>dmax</sub>	≤ 14 Nm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka

