

Garant**Yksiosaiset poraistukat Muoto A, HSK-A 63, Kiinnitysalue: 1-16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307725 1-16
GTIN	4045197931887
Tuoteluokka	31B

Kuvaus**Malli:**

- **Molemmat pyörimissuunnat.**
 - **RFID/Balluff chip -poraus.**
- Sisäpuolinen jäähdytys korkeintaan 50 bar.
Pyörintätarkkuus ≤ 20 µm.
- **Kapea rakenne.**
 - **Jäähdytysnesteen kohdistettu siirto työkaluihin, joissa on sisäjäähdytys.**
 - **Optimaaliset pitomomentit työkalussa.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää **kiristysavaimen** T-vääntimellä.

Erikoistarvike:

Hylsyavain nro 309890. Jäähdytysaineputki nro 309880.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	1 - 16 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Tyyppi	kapea
Ulkonema A-mitta	104 mm
Torx®-varakiristysavain nro 625220	TX25
Sovitin	HSK-A 63

Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Kiinnitysnormi	DIN 69893-1
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 20 μm
suurin sallittu kiristysmomentti $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka