

Garant**Yksiosaiset poraistukat Muoto A, HSK-A 63, Kiinnitysalue: 0,3-8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307725 0,3-8
GTIN	4045197931863
Tuoteluokka	31B

Kuvaus**Malli:**

- **Molemmat pyörimissuunnat.**
 - **RFID/Balluff chip -poraus.**
- Sisäpuolinen jäähdytys korkeintaan 50 bar.
Pyörintätarkkuus $\leq 20 \mu\text{m}$.
- **Kapea rakenne.**
 - **Jäähdytysnesteen kohdistettu siirto työkaluihin, joissa on sisäjäähdytys.**
 - **Optimaaliset pitomomentit työkalussa.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää **kiristysavaimen** T-vääntimellä.

Erikoistarvike:

Hylsyavain nro 309890. Jäähdytysaineputki nro 309880.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	0,3 - 8 mm
Ulko-Ø D	35 mm
Ulkonema A-mitta	93 mm
Torx®-varakiristysavain nro 625220	TX25
Tyyppi	kapea
Sovitin	HSK-A 63

Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Kiinnitysnormi	DIN 69893-1
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 20 μm
suurin sallittu kiristysmomentti M _{d max}	≤ 14 Nm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka