



Yksiosaiset poraistukat Muoto A, BT 40, Kiinnitysalue: 2,5-16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	303165 2,5-16
GTIN	4045197931856
Tuoteluokka	32K

Kuvaus

Malli:

Molemmat pyörimissuunnat.

- **Kapea rakenne.**
- **Jäähdytysnesteen kohdistettu siirto työkaluihin, joissa on sisäjäähdytys.**
- **Optimaaliset pitomomentit työkalussa.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää **kiristysavaimen.**

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	95 mm
Kiinnitysalue	2,5 - 16 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Torx®-varakiristysavain nro 625220	TX25
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 12000 min ⁻¹

Pyörintätarkkuus	≤ 50 μm
suurin sallittu kiristysmomentti $M_{d\max}$	≤ 14 Nm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka