

Garant**Yksiosaiset poraistukat, PSC 63, Kiinnitysalue: 1-16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308595 1-16
GTIN	4045197932020
Tuoteluokka	31B

Kuvaus**Malli:**

- Molemmat pyörimissuunnat.
- Hiekkapuhallettu.
- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Toimituksen sisältö:

Sisältää Torx®-kiristysavaimen.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309885; hylsyavain nro 309893.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	93,1 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Torx®-varakiristysavain nro 625220	TX25
Kiinnitysalue	1 - 16 mm
Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjähdytys	kyllä

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 18 000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
suurin sallittu kiristysmomentti M _{d max}	≤ 14 Nm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka