

Garant**Yksiosaiset poraistukat, VDI 30, Kiinnitysalue: 1-16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319715 1-16
GTIN	4045197932037
Tuoteluokka	31B

Kuvaus**Malli:**

- Jäähdytysaineen syöttö paikoitusreiästä.
- Suurin jäähdytysainepaine 50 bar.
- Tyyppi GARANT, Torx®-kivistysavaimella suuri kiristysvoima.

Käyttö:

NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

Standardi:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	1 - 16 mm
Kiristysavain	TX25
Ulkoneman pituus l_1	90 mm
Istukan ulko- \varnothing d_1	50,5 mm
VDI-koko	VDI 30
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
Tuotetyyppi	VDI-yksiosainen poraistukka

