



Yksiosaiset poraistukat Muoto A, HSK-A 63, Kiinnitysalue: 2,5-16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	307765 2,5-16
GTIN	4045197932006
Tuoteluokka	32K

Kuvaus

Malli:

- Molemmat pyörimissuunnat.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Kapea rakenne.
- Jäähdytysnesteen kohdistettu siirto työkaluihin, joissa on sisäjäähdytys.
- Optimaaliset pitomomentit työkalussa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **kiristysavaimen** T-vääntimellä.

Erikoistarvike:

Hylsyavain nro 309890. Jäähdytysaineputki nro 309880.

Tekninen kuvaus

Tyyppi	kapea
Kiinnitysalue	2,5 - 16 mm
Torx®-varakiristysavain nro 625220	TX25
Ulko-Ø D	50 mm
Ulkonema A-mitta	104 mm
Sovitin	HSK-A 63
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15 000 min ⁻¹

Pyörintätarkkuus	≤ 50 μm
suurin sallittu kiristysmomentti $M_{d\max}$	≤ 14 Nm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka