



Yksiosaiset poraistukat Muoto A, HSK-A 100, Kiinnitysalue: 2,5-16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	307775 2,5-16
GTIN	4045197932013
Tuoteluokka	32K

Kuvaus

Malli:

- Molemmat pyörimissuunnat.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Kapea rakenne.
- Jäähdytysnesteen kohdistettu siirto työkaluihin, joissa on sisäjäähdytys.
- Optimaaliset pitomomentit työkalussa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen T-vääntimellä.

Erikoistarvike:

Hylysavain nro 309890. Jäähdytysaineputki nro 309880.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	110 mm
Kiinnitysalue	2,5 - 16 mm
Torx®-varakiristysavain nro 625220	TX25
Ulko-Ø D	50 mm
Tyyppi	kapea
Sovitin	HSK-A 100
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1

Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Kiinnitysnormi	DIN 69893-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15 000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 50 μm
suurin sallittu kiristysmomentti M _{d,max}	≤ 14 Nm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka