


HOLEX**Pyöröreikämeisti painekuulalaakerilla, Meistin Ø (reiän Ø): 45mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	834100 45
GTIN	2050001002594
Tuoteluokka	86C

Kuvaus**Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

Mukana painelaakeri (kuulalaakeri) = helppo käyttää ruuviavaimella. Meistin ja ruuvin välisen kitkan vähenemisen ansiosta tarvitaan vähemmän voimaa.

Käyttö:

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erytisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

Käyttö:

- ruuvimeisselillä.**
- manuaalisella hydraulilla** nro 834655 koko 1.
- hydraulisella käsipumpulla** nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa Ø 50 alkaen.**

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Huomautus:

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräspesualtaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

Tekninen kuvaus

Meistin Ø (reiän Ø)	45 mm
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään	1,75 mm
Puristusruuvi	M16×1,5×70
Puristusruuvin avainkoko	24 mm
Esiporattavan reiän Ø	17 mm
Paksuudelle (pelti St 37)	2,5 mm
Tuotetyyppi	Lävistin

Tarvikkeet

Varapaine-kuulalaakeriruuvi pyöreille reikämeisteille Kierteen Ø / Pituus 16/70 mm	834060 16/70
Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 16/70 mm	834040 16/70
Pyöröreikämeisti ilman painekuulalaakeria Meistin Ø (reiän Ø) 45 mm	834000 45