


**HOLEX****Pyöröreikämeisti painekuulalaakerilla, Meistin Ø (reiän Ø): 47mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	834100 47
GTIN	2050001002600
Tuoteluokka	86C

**Kuvaus****Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

**Mukana** painelaakeri (kuulalaakeri) = helppo käyttää ruuviavaimella. Meistin ja ruuvin välisen kitkan vähenemisen ansiosta tarvitaan vähemmän voimaa.

**Käyttö:**

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erytisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

**Käyttö:**

- ruuvimeisselillä.**
- manuaalisella hydraulilla** nro 834655 koko 1.
- hydraulisella käsipumpulla** nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa Ø 50 alkaen.**

**Raaka-aine:**

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

**Huomautus:**

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräspesualtaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

## Tekninen kuvaus

Meistin Ø (reiän Ø)	47 mm
Panssariputkikierteille – DIN 40430	Pg36
Puristusruuvien avainkoko	30 mm
Esiporattavan reiän Ø	21 mm
Puristusruuvi	M20×1,5×70
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään	2 mm
Paksuudelle (pelti St 37)	3 mm
Tuotetyyppi	Lävistin

## Tarvikkeet

Varapaine-kuulalaakeriruuvi pyöreille reikämeisteille Kierteen Ø / Pituus 20/70 mm	834060 20/70
Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 20/70 mm	834040 20/70
Pyöröreikämeisti ilman painekuulalaakeria Meistin Ø (reiän Ø) 47 mm	834000 47