

**Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa, Tyyppi: 2400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919860 2400
GTIN	4017976024004
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu teräsputkesta ja teräsprofiilista hitsaamalla, tasot puulevyistä, joissa on pyökinvärinen pinta.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Paino	37 kg
Pyörän Ø	160 mm
Kuormatason korkeus alhaalla	228 mm
tyyppi	2400
Kuormatason syvyys	500 mm

Kuormatason leveys	850 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Pyörän materiaali	TPE
Enimmäiskantokyky	500 kg
Syvyys	509 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Korkeus	860 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä	860 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Leveys	1047 mm
Standardi	EN 1757-3
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu