

HOLEX**Halkaisureikämeisti painekuulalaakerilla, Meistin Ø (reiän Ø): 15,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	834160 15,2
GTIN	2050001756442
Tuoteluokka	86C

Kuvaus**Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

Mukana painelaakeri ja **paloittelumeisti**, joka leikkaa stanssatun palan kolmeen osaan. Siten jätemateriaalin poistaminen matriisista on helppoa.

Käyttö:

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erityisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

Käyttö:

- ruuvimeisselillä.
- manuaalisella hydraulilla nro 834655 koko 1.
- hydraulisella käsipumpulla nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa ø 50 alkaen.**

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Huomautus:

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräsvesuallaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

Tekninen kuvaus

Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään	1 mm
Esiporattavan reiän Ø	9 mm
Puristusruuvien avainkoko	13 mm
Meistin Ø (reiän Ø)	15,2 mm
Paksuudelle (pelti St 37)	1,5 mm
Puristusruuvi	M8x1x35
Panssariputkikierteille – DIN 40430	Pg9
Tuotetyyppi	Lävistin

Tarvikkeet

Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 8/35 mm

834040 8/35